

台式精密酸度计

一、产品性能特点:

实验室pH计系列产品包括PHS-3CT、PHS-3C、PHS-25、PHS-3F型4个产品，仪器采用全新设计的外形、大屏幕LCD段码式液晶，显示清晰、美观。PHS-3CT、PHS-3F仪器具有手动/自动温度补偿功能，其他产品具有手动温度补偿功能。该仪器适用于大专院校、科研院所、工矿企业的化验室取样测定水溶液的pH值和电位(mV)值、此外，还可配上离子选择性电极，测出该电极的电极电位。

PHSJ-4A、PHSJ-4F型实验室pH计是一台高精度智能型的实验室常规分析测量器，它适用于医药、环保、高等院校和科研单位的化验室测量水溶液中pH值，也可用于测量各种离子选择电极的电极电位和溶液温度。仪器采用微处理器技术，使仪器具有自动温度补偿、自动校准、自动计算电极的百分理论斜率等功能。同时，仪器也可以进行手动温度补偿。仪器具有断电保护功能在仪器使用完毕后关机或非正常断电情况下，仪器内部贮存的测量数据和设置的参数不会丢失。仪器对测量结果可以贮存、删除、查阅、打印。仪器最多可贮存100套pH或mV测量的实验数据。



名称	产品型号	测量范围	价格(元)
酸度计	PHS-3C	a) pH: (0.00~14.00)pH; pH: ± 0.01 pH; b) mV: (-1800~1800)mV; b)mV: $\pm 0.1\%$ FS;	2380.00
酸度计	PHS-25	a) pH: (0.00~14.00)pH; pH: ± 0.05 Ph b) mV: (-1800~1800)mV; $\pm 0.1\%$ FS;	1100.00
酸度计	PHS-3CT	a) pH: (0.00~14.00)pH; ± 0.01 pH b) mV: (-1800~1800)mV; $\pm 0.1\%$ FS c) 温度: (0.0~60.0) $^{\circ}$ C $\pm 0.3^{\circ}$ C	2500.00
酸度计	PHS-3F	a) 0.01级; pH: (-2.00~20.00) pH; 精度: ± 0.01 pH; b) mV: (-1999~1999) mV; 温度: (-5.0~135.0) $^{\circ}$ C。	3180.00
酸度计	PHSJ-4A	a) pH: (0.00~14.00)Ph pH: 0.005 b) mV: (-1999.9~1999.9)mV mV: 0.1mV c) 温度: (-5.0~105.0) $^{\circ}$ C温度: 0.1 $^{\circ}$ C	3880.00
酸度计	PHSJ-4F	a)pH: (-2.000~20.000) pH; 精度: ± 0.002 pH; b) mV: (-1999.9~1999.9) mV; c) 温度: (-5.0~110.0) $^{\circ}$ C	4180.00

台式精密电导率仪

一、产品用途:

实验室电导率仪系列产品包括DDS-307A、DDS-307、DDS-11A、DDSJ-308F、DDSJ-308F型5个产品，电率仪是实验室测量水溶液电导率必备的仪器，仪器采用全新设计的外形，显示清晰、美观。该仪器广泛地应用于石油化工、生物医药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位，可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。

二、仪器的主要特点:

- ◆ 仪器采用大屏幕LCD段码式液晶。
- ◆ 具有溶液的手动、自动温度补偿功能。
- ◆ 具有电导电极常数补偿功能。
- ◆ 可同时显示电导率/温度值或TDS/温度值，显示清晰；



名称	产品型号	测量范围	价格(元)
电导率仪	DDS-11A	a) 电导率: 0.000 μ S/cm~19.99mS/cm: $\pm 1.5\%$ (FS)	1300.00
电导率仪	DDS-307	a) 电导率: 0.000 μ S/cm~19.99mS/cm $\pm 1.0\%$ (FS) b) TDS: (0.00mg/L~1999)mg/L $\pm 1.0\%$ (FS)	2100.00
电导率仪	DDS-307A	a) 电导率: 0.000 μ S/cm~19.99mS/cm: $\pm 1.0\%$ (FS) b) TDS: (0.00mg/L~1999)mg/L $\pm 1.0\%$ (FS) c) 温度: (0.0~60.0) $^{\circ}$ C $\pm 0.3^{\circ}$ C	2300.00
电导率仪	DDSJ-308A	电导率: (0~1.999 $\times 10^5$) μ S/cm; $\pm 0.5\%$ (FS) TDS: (0~19.99) g/L; $\pm 0.5\%$ (FS) 盐度: (0~8.00)%; $\pm 0.10\%$ 温度: (-5~105.0) $^{\circ}$ C $\pm 0.3^{\circ}$ C	3880.00
电导率仪	DDSJ-308F	电导率: 0.000 μ S/cm~199.9mS/cm; 精度: $\pm 0.5\%$ FS; TDS: 0.000 mg/L~99.9g/L; 电阻率: 5.00 Ω .cm~20.00M Ω .cm; 盐度: (0.00~8.00)%; 温度: (-5.0~110.0) $^{\circ}$ C。	4280.00